

kabel

NESC-C-D1-15-C1

č. dílu: 552106
výběhový výrobek

[pro ovládací zařízení CDSA.](#)

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
vlastnost vedení	pro statické použití
třída odolnosti korozi KBK	0
stupeň krytí	IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-40 ... 70 °C
okolní teplota	-40 ... 70 °C
délka kabelu	15 m
sběrnice pro kabel	konektor Coninvers se 17 piny RJ45 zásuvková lišta s 11 piny
typ upevnění	s dutinkou pro kabel na jedné straně
barevný plášť kabelu	červená
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PUR)