


příruba pro motor EAMF-A-28B-40A

č. dílu: 552163

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	37 g
kód rozhraní pro vstup motoru	40A
kód rozhraní spojkové skříně	28B
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS