


převodovky EMGA-60-P-G5-SAS-55

č. dílu: 552189

FESTO

vhodné pro servomotory



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|-------------------------|
| velikost příruby převodovky | 60 mm |
| velikost příruby motoru | 55 mm |
| torzní vůle | 0.17 deg |
| druh převodovky | planetová převodovka |
| převodový poměr | 5:1 |
| max. otáčky na vstupu | 13,000 1/min |
| provozní teplota převodovky | -25 ... 90 °C |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| stupeň krytí | IP54 |
| trvalý krouticí moment na výstupu | 22 Nm |
| moment setrvačnosti na pohonu | 0.078 kgcm ² |
| max. točivý hnací moment | 35.2 Nm |
| max. účinnost | 98 % |
| tuhost v krutu | 2.3 Nm/arcmin |
| hmotnost výrobku | 900 g |
| rozhraní převodovky na výstupní straně | 60G |
| rozhraní převodovky na vstupní straně | 55A |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |