


převodovky EMGA-60-P-G5-SAS-70

č. dílu: 552191

FESTO

vhodné pro servomotory



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	60 mm
velikost příruby motoru	70 mm
torzní vůle	0.17 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	5:1
max. otáčky na vstupu	13,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	22 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.078 kgcm ²
max. točivý hnací moment	35.2 Nm
max. účinnost	98 %
tuhost v krutu	2.3 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	900 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	60G
rozhraní převodovky na vstupní straně	70A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS