


kruhový válec DGS-25- -PPV-S6

č. dílu: 552394
výběhový výrobek

FESTO

s oboustranným, nastavitelným tlumením v konc. polohách
Tento výrobek lze získat jen prostřednictvím společnosti Festo Brazílie.
Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení

katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 500 mm
průměr pístu	25 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
konstrukce	píst pístnice
snímání polohy	bez
varianty	těsnění odolná vysokým teplotám max.120°C
provozní tlak	1 ... 12 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 120 °C
délka tlumení	16 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	247 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	295 N
připojení pneumatiky	G1/8
informace o materiálu víka	ocel pozinkováno
informace o materiálu těsnění	FPM
informace o materiálu pístnice	zušlechťená ocel
informace o materiálu trubky válce	vysoce legovaná ocel