


tlumič hluku U-1/2-BR

č. dílu: 552422

FESTO

vhodné pro snížení hlučnosti a zabránění znečištění odvětrávacích
připojení pneumatických prvků



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar
průtok vzhledem k atmosféře	10,600 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hladina akustického tlaku	80 dB(A)
okolní teplota	-10 ... 70 °C
hmotnost výrobku	75 g
připojení pneumatiky	G1/2
materiál tlumicího nástavce	PE
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek