


tlumič hluku U-1/8-BR

č. dílu: 552423

FESTO

vhodné pro snížení hlučnosti a zabránění znečištění odvětrávacích
připojení pneumatických prvků



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| montážní poloha | libovol. |
| provozní tlak v Mpa | 0 ... 1 MPa |
| provozní tlak | 0 ... 10 bar |
| průtok vzhledem k atmosféře | 2,050 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| hladina akustického tlaku | 77 dB(A) |
| okolní teplota | -10 ... 70 °C |
| hmotnost výrobku | 8 g |
| připojení pneumatiky | G1/8 |
| materiál tlumicího nástavce | PE |
| materiál tělesa | hliníkový tlakový odlitek |