



# ventil s pákou a kladičkou RWB-3-1/8

č. dílu: 552432

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
typ ovládní	mechanick.
normální jmenovitý průtok	120 l/min
provozní tlak	3.5 ... 8 bar
konstrukce	pístové sedlo
jmenovitá světlost	3.5 mm
typ řízení	nepřímo řízené
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	3.1 N
hmotnost výrobku	160 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 3	G1/8
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný