


# otočný modul ERMB-20

č. dílu: 552706

FESTO

elektricky. Výstupní rozhraní je shodné s pneumatickým kyvným pohonem DRQD.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	20
konstrukce	elektromechanický otočný modul s ozubeným řemenem
montážní poloha	libovol.
úhel kyvu	nekoneč.
převodový poměr	4,5:1
hmotnost výrobku	850 g
průměr hnacího pastorku	6 mm
rozteč ozubeného řemene	2 mm
max. otáčky na výstupu	300 1/min
max. otáčky na vstupu	1,350 1/min
max. moment pohonu	0.7 Nm
moment pohonu naprázdno	< 0.07 Nm
okolní teplota	-10 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál výstupní hřídele	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál hřídele pohonu	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál ozubeného řemenu	polychloropren se skelnými vlákny