


světlovod SOOC-TB-M4-1-R25-S4

č. dílu: 552815

FESTO

vhodné pro světlovodná zařízení SOE4.



katalogový list

parametr	hodnota
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
metoda měření	jednocestná světelná závara
minimální průměr objektu	0.35 mm
optické kabely - zvláštnost	standard
dosah	400 mm
okolní teplota	-55 ... 70 °C
velikost hlavice	M4
délka optického kabelu	1 m
délka dutinky	40 mm
min. poloměr ohybu	25 mm
max. utahovací moment	2 Nm
vnější průměr	2.2 mm
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál optického vodiče	PE
stupeň krytí	IP66
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi