

světlovod SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

č. dílu: 552820

FESTO

vhodné pro světlovodná zařízení SOE4.



katalogový list

parametr	hodnota
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
metoda měření	jednocestná světelná závara
minimální průměr objektu	0.05 mm
optické kabely - zvláštnost	přesnost
dosah	30 mm
okolní teplota	-55 ... 70 °C
velikost hlavice	M3
délka optického kabelu	2 m
délka dutinky	40 mm
min. poloměr ohybu	10 mm
max. utahovací moment	1 Nm
vnější průměr	1 mm
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu světlovodu	PE
stupeň krytí	IP66
třída odolnosti korozi KBK	1