


# světlovod SOOC-TB-M-A5-2-R25

č. dílu: 552827  
výběhový výrobek

FESTO

vhodné pro světlovodná zařízení SOE4.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
metoda měření	jednocestná světelná závara
minimální průměr objektu	0.1 mm
optické kabely - zvláštnost	řada
dosah	250 mm
okolní teplota	-55 ... 70 °C
velikost hlavičky	pravoúhelník 10x10x5 mm
délka optického kabelu	2 m
min. poloměr ohybu	25 mm
vnější průměr	2.2 mm
materiál tělesa	poniklovaná mosaz
materiál optického vodiče	PE
stupeň krytí	IP66
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III