


světlovod SOOC-DS-M6-1-R25-S4

č. dílu: 552839
výběhový výrobek

FESTO

vhodné pro světlovodná zařízení SOE4.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
metoda měření	odrazový spínač (difúzní čidlo)
minimální průměr objektu	0.1 mm
optické kabely - zvláštnost	standard
dosah	140 mm
okolní teplota	-55 ... 70 °C
velikost hlavice	M6
délka optického kabelu	1 m
délka dutinky	40 mm
min. poloměr ohybu	25 mm
max. utahovací moment	3 Nm
vnější průměr	2.2 mm
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál optického vodiče	PE
stupeň krytí	IP66
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III