


světlovod SOOC-DS-H-M6-2-R40

č. dílu: 552840
výběhový výrobek

FESTO

vhodné pro světlovodná zařízení SOE4.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
metoda měření	odrazový spínač (difúzní čidlo)
minimální průměr objektu	0.1 mm
optické kabely - zvláštnost	velký dosah
dosah	200 mm
okolní teplota	-55 ... 70 °C
velikost hlavice	M6
délka optického kabelu	2 m
min. poloměr ohybu	40 mm
max. utahovací moment	3 Nm
vnější průměr	2.2 mm
materiál tělesa	poniklovaná mosaz
materiál optického vodiče	PE
stupeň krytí	IP66
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III