

# světlovod SOOC-DS-F-M4-2-R2

č. dílu: 552843

FESTO

vhodné pro světlovodná zařízení SOE4.



## katalogový list

parametr	hodnota
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
metoda měření	odrazový spínač (difúzní čidlo)
minimální průměr objektu	0.1 mm
optické kabely - zvláštnost	přízpusobiv.
dosah	130 mm
okolní teplota	-40 ... 70 °C
velikost hlavice	M4
délka optického kabelu	2 m
min. poloměr ohybu	2 mm
max. utahovací moment	2 Nm
vnější průměr	1.3 mm
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál optického vodiče	PE
stupeň krytí	IP66
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III