

# světlovod SOOC-DS-P-M3-2-R10

č. dílu: 552844  
výběhový výrobek

FESTO

vhodné pro světlovodná zařízení SOE4.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
metoda měření	odrazový spínač (difúzní čidlo)
minimální průměr objektu	0.05 mm
optické kabely - zvláštnost	přesnost
dosah	12 mm
okolní teplota	-55 ... 70 °C
velikost hlavice	M3
délka optického kabelu	2 m
min. poloměr ohybu	10 mm
max. utahovací moment	1 Nm
vnější průměr	1.25 mm
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál optického vodiče	PE
stupeň krytí	IP66
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III