


# zesilovač tlaku DPA-40-16-CRVZS2

č. dílu: 552929

FESTO

je kombinací zesilovače tlaku a zásobníku na stlačený vzduch z ušlechtilé oceli.



## katalogový list

parametr	hodnota
průměr pístu	40 mm
objem	2 l
montážní poloha	libovol.
konstrukce	zesilovač tlaku se dvěma písty se zásobníkem stlačeného vzduchu s manometrem se zpětným ventilem
ukazatel tlaku	s manometrem
výstupní tlak 2	0.45 ... 1.6 MPa 4.5 ... 16 bar 65.25 ... 232 psi
provozní tlak v Mpa	0.25 ... 0.8 MPa
provozní tlak	2.5 ... 8 bar 36.25 ... 116 psi
rozsah tlaku v Mpa	0.45 ... 1.6 MPa
rozsah řízeného tlaku	4.5 ... 16 bar
rozsah tlaku v psi	65.25 ... 232 psi
vstupní tlak 1	2 ... 8 bar
vstupní tlak 1 Mpa	0.2 ... 0.8 MPa
vstupní tlak 1 psi	29 ... 116 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	4,400 g
typ upevnění	s kamenem do drážky
připojení pneumatiky 1	QS-10
připojení pneumatiky 2	KD4
připojení pneumatiky 3	tlumič hluku
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál zásobníku na stlačený vzduch	vysoce legovaná nerezová ocel