


filtry s aktivním uhlím MS9-LFX-N1-U

č. dílu: 553034

FESTO

Kovová nádoba, směr průtoku zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	9
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	filtr s aktivním uhlím
provozní tlak	0 ... 20 bar
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	6,500 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:4:2]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
teplota média	5 ... 30 °C
zbytkový obsah oleje	0.003 mg/m ³
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2,000 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	1 NPT
připojení pneumatiky 2	1 NPT
materiál krytky	PA
materiál těsnění	NBR
materiál filtru	aktivní uhlí
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádoby	hliník legovaný pro tvářeni
materiál průhledového okénka	PA