


hadice z plastu PUN

č. dílu: 553573

FESTO

Dbejte prosím na minimální množství v objednávce.



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
vnější průměr	3 ... 16 mm
vnitřní průměr	2 ... 11 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 30 bar
povolení	TÜV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-35 ... 60 °C
barva	modrý hnědý žlutá zelená přírodní červená černý stříbrný průsvitná modrá průsvitná žlutá průsvitná zelená průsvitná červená průsvitná černá bílý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-U(PU)