

hadice z plastu PAN

č. dílu: 553610

FESTO

Dbejte prosím na minimální množství v objednávce.



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
vnější průměr	4 ... 16 mm
vnitřní průměr	2.5 ... 12 mm
odpovídá normě	DIN 73378-PA12-PHL
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 35 bar
povolení	TÜV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] minerální olej
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-60 ... 100 °C
barva	modrý hnědý žlutá zelená přírodní červená černý stříbrný bílý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	polyamid 12 TPE-A