

# adsorpční sušičky PDAD-51-N3/8



č. dílu: 553760  
výběhový výrobek

FESTO

pro suchý a čistý stlačený vzduch.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	vodorovn. svisle
konstrukce	studeně regenerovaná adsorpční sušička
vstupní tlak 1	4 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
rosný bod	-40 °C
tlakový rosý bod při omezeném průtoku	-70 °C
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [2:2:2] při -40°C stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [2:1:2] při -70°C
teplota média	2 ... 50 °C
okolní teplota	5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	24,000 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	NPT3/8-18
připojení pneumatiky 2	NPT3/8-18
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření