


elektrické rozhraní CECX-C-ET

č. dílu: 553856

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
třída odolnosti koroze KBK	0 - bez nároků na odolnost koroze
povolení	c UL us - Listed (OL)
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
příkon ze systémové sběrnice	0.5 W
okolní teplota	5 ... 55 °C
skladovací teplota	-40 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	10 - 95 %
bezpečnostní třída	III
hmotnost výrobku	23 g
zkouška necitlivosti vůči otřesům	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
zkouška necitlivosti vůči nárazům	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polovina sinusu)
indikace stavů	žlutá LED = přenést/přijmout zelená LED = spojení
Ethernet, připojovací konektor	8 pinů
Ethernet, rychlost přenosu	10/100 Mbit/s
Ethernet, dostupné protokoly	TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP