

hadice z plastu PAN-16X2-BL-100

č. dílu: 553899

FESTO

vnější kalibrace, možnost velkého tepelného a mechanického zatížení.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	16 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	94 mm
vnitřní průměr	12 mm
min. poloměr ohybu	67 mm
vlastnosti hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1.4 MPa -0.95 ... 14 bar -13.775 ... 203 psi
povolení	TÜV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-30 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.092 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 16 mm
barva	modrý
tvrdost Shore	D 55 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-A