

hadice z plastu PAN-12X1,75-GN

č. dílu: 553922

FESTO

vnější kalibrace, možnost velkého tepelného a mechanického zatížení.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	12 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	64 mm
vnitřní průměr	8.4 mm
min. poloměr ohybu	29 mm
vlastnosti hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1.7 MPa -0.95 ... 17 bar -13.775 ... 246.5 psi
povolení	TÜV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-30 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.06 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 12 mm
barva	zelená
tvrdost Shore	D 55 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-A