


modul vstupů CECX-E-4E-T-P1

č. dílu: 553973

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
povolení	c UL us - Listed (OL)
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
příkon 24 V	2.5 W
příkon 5 V	0.3 W
okolní teplota	5 ... 55 °C
skladovací teplota	-40 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	10 - 95 %
stupeň krytí	IP20
bezpečnostní třída	III
hmotnost výrobku	134 g
zkouška necitlivosti vůči otřesům	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
zkouška necitlivosti vůči nárazům	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polovina sinusu)
technologie elektrického připojení vst./výst.	lišta se zásuvkami, rozteč 5,08 mm
počet analogových vstupů	4
analogové vstupy, rozlišení	14 bit
analogové vstupy, rozsah signálu	PT 100 (-100 °C až 850 °C)
analogové vstupy, hodnota méně významných bitů (LSB)	0,058 °C
analogové vstupy, absolutní přesnost při 25 °C	± 0,01%
analogové vstupy, galvanické oddělení	ne
analogové vstupy, vstupní odpor	10 MOhm
čas vnitřního cyklu	2 ms