


# výstupní modul CECX-A-4A-V

č. dílu: 553976

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
povolení	c UL us - Listed (OL)
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
příkon 24 V	1.9 W
příkon 5 V	0.3 W
okolní teplota	5 ... 55 °C
skladovací teplota	-40 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	10 - 95 %
stupeň krytí	IP20
bezpečnostní třída	III
hmotnost výrobku	132 g
zkouška necitlivosti vůči otřesům	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
zkouška necitlivosti vůči nárazům	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polovina sinusu)
technologie elektrického připojení vst./výst.	lišta se zásuvkami, rozteč 5,08 mm
analogové vstupy, galvanické oddělení	ne
počet analogových výstupů	4
rozlišení analogových výstupů	12 bit
analogové výstupy, max. odpor zátěže	$\geq 1,000 \text{ Ohm}$
analogové výstupy, rozsah signálu	$\pm 10 \text{ V}$
analogové výstupy, čas převodu	1 ms
analogové výstupy, hodnota méně významných bitů (LSB)	5,32 mV
analogové výstupy, absolutní přesnost při 25 °C	$\pm 0,15\%$