


rozhraní pro síť CECX-F-PB-V1

č. dílu: 553981

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
povolení	c UL us - Listed (OL)
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
příkon 24 V	2 W
okolní teplota	5 ... 55 °C
skladovací teplota	-40 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	10 - 95 %
stupeň krytí	IP20
bezpečnostní třída	III
hmotnost výrobku	138 g
zkouška necitlivosti vůči otřesům	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
zkouška necitlivosti vůči nárazům	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polovina sinusu)
indikace stavů	žlutá LED = RDY žlutá LED = STA zelená LED = RUN červená LED = ERR
rozhraní pro síť	PROFIBUS-Master DP-V1
rozhraní pro síť, technika připojení	zásuvka Sub-D 9 pinů
rozhraní pro síť, rychlost přenosu	9,6 kBit/s až 12 MBit/s lze nastavit pomocí softwaru
rozhraní pro síť, galvanické oddělení	ano