

spojovací vedení NEBV-H1G2L-P-1-LE2

č. dílu: 554030

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
vlastnost vedení	Für statische Anwendungen
ochrana proti přepólování	ne
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
rozsah provozního napětí AC	4.5 ... 26.4 V
rozsah provozního napětí DC	4.5 ... 26.4 V
maximální výstupní proud	2,000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
třída odolnosti korozi KBK	4
stupeň krytí	IP40
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
okolní teplota	-20 ... 70 °C
hmotnost výrobku	24 g
elektrické připojení	2 vodiče přímá zásuvka / kabel
délka kabelu	1 m
typ upevnění	klip
barevný kód izolace vodičů	pin 1 = černý Pin 3 = schwarz/rot
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu pouzdra	POM PUR
informace o materiálu pláště kabelu	PVC