


konektor CAMF-B-M25-G4

č. dílu: 555676

FESTO

pro těleso s rozhráním CAMI-C.



katalogový list

parametr	hodnota
přídavné funkce	upevnění proti ztrátě
montážní poloha	libovol.
jmenovité provozní napětí DC	24 V
rozsah provozního napětí AC	160 V
přípustné proudové zatížení	1 A
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi