


# úhlová připojovací deska VABF-S2-2-A1G2-N12

č. dílu: 555703

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota   |
|---|---|
| stavební šířka                            | 58.1 mm   |
| podle normy                               | ISO 5599-2  |
| montážní poloha                           | libovol.  |
| provozní tlak v Mpa                       | -0.09 ... 1 MPa   |
| provozní tlak                             | -0.9 ... 10 bar   |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                | 0 - bez nároků na odolnost korozi                                     |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| stupeň krytí                              | IP65<br>NEMA 4  |
| okolní teplota                            | -5 ... 50 °C  |
| hmotnost výrobku                          | 359 g   |
| typ upevnění                              | průchozí dírou  |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS   |
| materiál tělesa                           | hliník legovaný pro tvárění   |