



# deska regulátoru VABF-S2-2-R3C2-C-6

č. dílu: 555775

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota   |
|---|---|
| stavební šířka                            | 54 mm   |
| podle normy                               | ISO 5599-2  |
| montážní poloha                           | libovol.  |
| vertikální výstavba pneumatické části     | redukční ventil pro 4   |
| funkce regulátoru                         | konstantní výstupní tlak<br>se sekundárním odvětráním                 |
| výběr manometru                           | možné   |
| rozsah tlaku v Mpa                        | 0.1 ... 0.6 MPa   |
| rozsah řízeného tlaku                     | 1 ... 6 bar   |
| rozsah tlaku v psi                        | 14.5 ... 87 psi   |
| vstupní tlak 1                            | 0.5 ... 10 bar  |
| vstupní tlak 1 Mpa                        | 0.05 ... 1 MPa  |
| vstupní tlak 1 psi                        | 7.25 ... 145 psi  |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                | 0 - bez nároků na odolnost korozi                                     |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| stupeň krytí                              | IP65<br>NEMA 4  |
| okolní teplota                            | -5 ... 50 °C  |
| hmotnost výrobku                          | 1,230 g   |
| způsob upevnění při vertikální výstavbě   | na řadové připojovací desce<br>na jednotlivé připojovací desce        |
| připojení manometru                       | s upevňovací svorkou  |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS   |
| materiál ovládací části                   | PA  |
| materiál tělesa regulátoru                | hliníkový tlakový odlitek   |