


svislá napájecí deska VABF-S2-2-P1A3-N12

č. dílu: 555787

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	54 mm
podle normy	ISO 5599-2
montážní poloha	libovol.
vertikální výstavba pneumatické části	alternativ. napájení pro 1
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
vstupní tlak 1	0.5 ... 10 bar
vstupní tlak 1 Mpa	0.05 ... 1 MPa
vstupní tlak 1 psi	7.25 ... 145 psi
normální jmenovitý průtok	2,800 l/min
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	605 g
způsob upevnění při vertikální výstavbě	na řadové připojovací desce na jednotlivé připojovací desce
připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek