


dlouhé L-šroubení s nástrčnou koncovkou QSLF-F-G1/8-4

č. dílu: 556843

FESTO

celé z kovu, vnější závit s vnějším šestihranem, rozsah teplot do 150°C.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	3 mm
typ těsnění na závitovém díčku:	těsnicí kroužek
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	3
bezpečnost potravin	podle prohlášení výrobce
okolní teplota	0 ... 150 °C
povolení	Germanischer Lloyd
max. utahovací moment	10 Nm
hmotnost výrobku	34.2 g
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 4 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	mosaz pochromovaný a poniklovaný
informace o materiálu těsnění závitů	FPM
informace o materiálu těsnění hadice	FPM