

uzavírací šroub QSC-F-G1/2-I

č. dílu: 556860

FESTO

z kovu, rozsah teplot do 150°C.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
typ těsnění na závitovém dřívku:	těsnicí kroužek
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	3
bezpečnost potravin	podle prohlášení výrobce
okolní teplota	0 ... 150 °C
povolení	Germanischer Lloyd
max. utahovací moment	40 Nm
hmotnost výrobku	25.7 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	mosaz pochromovaný a poniklovaný
informace o materiálu těsnění závitů	FPM
informace o materiálu těsnění hadice	FPM