



narážkový ventil VMEM-SCZ-M52-E-G14

č. dílu: 556909
výběhový výrobek

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní
typ ovládání	mechanick.
stavební šířka	25 mm
normální jmenovitý průtok	1,000 l/min
provozní tlak	-0,95 ... 10 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	pneumatická pružina
jmenovitá světlost	6 mm
návod k použití	nepoužívat jako mechanický doraz
typ řízení	nepřímo řízené
napájení řídicím tlakem	vně
řídicí tlak	2,5 ... 10 bar
max. spínací frekvence	3 Hz
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	15,5 N
max. síla na ovládání	80 N
hmotnost výrobku	300 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 4	G1/4
připojení pneumatiky 5	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný