


spojka
EAMC-30-35-8-9
č. dílu: 557390

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------|-----------------------|
| poloměr upnutí 1 | 8 mm |
| poloměr upnutí 2 | 9 mm |
| velikost | 30 |
| jmenovitá délka | 35 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| max. otáčky | 8,000 1/min |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| okolní teplota | -25 ... 60 °C |
| moment setrvačnosti | 6.1 kgmm ² |
| přenositelný krouticí moment | 8.2 Nm |
| hmotnost výrobku | 45 g |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |