


# připojovací lišta MHJ10-P16

č. dílu: 557608

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	11 mm
ochrana proti přepólování	pro provozní napětí
max. počet ventilových pozic	16 je možné provedení na přání zákazníka
povolení	RCM Mark
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
hmotnost výrobku	635 g
typ upevnění	s upevňovacím úhelníkem
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	M7
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku, eloxováno