


axiální konstrukční sada EAMM-A-K38-60G

č. dílu: 557980

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	4.4 Nm
hmotnost výrobku	260 g
kód rozhraní pohonu	K38
kód rozhraní pro vstup motoru	60G
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS