


# axiální konstrukční sada EAMM-A-L48-70A

č. dílu: 557982

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



## katalogový list

| parametr                      | hodnota         |
|-------------------------------|-----------------|
| montážní poloha               | libovol.        |
| shoda ohledně LABS            | VDMA24364-B2-L  |
| skladovací teplota            | -25 ... 60 °C   |
| relativní vlhkost vzduchu     | 0 - 95 %        |
| stupeň krytí                  | IP40            |
| okolní teplota                | -10 ... 60 °C   |
| přenositelný krouticí moment  | 12.5 Nm         |
| hmotnost výrobku              | 350 g           |
| kód rozhraní pohonu           | L48             |
| kód rozhraní pro vstup motoru | 70A             |
| upozornění k materiálu        | ve shodě s RoHS |