

axiální konstrukční sada EAMM-A-L62-100A


č. dílu: 557988

★ doporučené výrobky
výběhový výrobek

sady vhodné pro elektrické pohony

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	47 Nm
hmotnost výrobku	1,610 g
kód rozhraní pohonu	L62
kód rozhraní pro vstup motoru	100A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS