


hřídel

EAMB-18-9-8X16-10X12

č. dílu: 558035

FESTO

slouží k přízpusobení pohonů s dutou hřídelí.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------|-------------------------|
| poloměr upnutí 1 | 8 mm |
| poloměr upnutí 2 | 10 mm |
| velikost | 70 |
| jmenovitá délka | 16 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| max. otáčky | 8,000 1/min |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| okolní teplota | -25 ... 60 °C |
| moment setrvačnosti | 0.838 kgmm ² |
| přenositelný krouticí moment | 12 Nm |
| hmotnost výrobku | 29 g |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |