


hřídel

EAMB-24-6-15X21-16X20

č. dílu: 558036

FESTO

slouží k přízpusobení pohonů s dutou hřídelí.



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	15 mm
poloměr upnutí 2	16 mm
velikost	80
jmenovitá délka	21 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	8,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	3.1 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	29 Nm
hmotnost výrobku	68 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS