


hřídel

EAMB-34-6-25X26-23X27

č. dílu: 558037

FESTO

slouží k přízpůsobení pohonů s dutou hřídelí.



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	25 mm
poloměr upnutí 2	23 mm
velikost	120
jmenovitá délka	26 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	5,500 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	18.2 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	100 Nm
hmotnost výrobku	201 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS