

# hadice z plastu PLN-8X1,25-BL

č. dílu: 558207

FESTO

vyšoká odolnost chemikáliím a hydrolýze.



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	8 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	50 mm
vnitřní průměr	5.9 mm
min. poloměr ohybu	23 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1.4 MPa -0.95 ... 14 bar -13.775 ... 203 psi
upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
povolení	TÜV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] voda (kapalná, bez ledu)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
třída čistoty prostředí	Tento výrobek je statickým objektem, při správném použití nemohou aktivně vznikat žádné nečistoty. Před použitím v čistém prostoru výrobek vyčistěte a dbejte na korektní instalaci.
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-30 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.0214 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 8 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm s maticí pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm
barva	modrý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	PE