


konektor NECC-L1G11-C1

č. dílu: 558328
výběhový výrobek

FESTO

pro těleso s rozhraním CAMI-C.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	7,8 mm
výška	22,9 mm
délka	39,2 mm
montážní poloha	libovol.
elektrické připojení	konektor pérová svorka 11 pinů
jmenovité provozní napětí DC	24 V
rozsah provozního napětí AC	160 V
zatížitelnost proudem při 40°C	8 A
přípustný průměr kabelu	1 ... 1.5 mm
průřez přívodu	0.2 ... 1.5 mm ²
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi