


tlačítkový ventil VHEM-PTCZ-M32U-M-G18

č. dílu: 558411

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2monostabilní, v klidu otevř.
typ ovládání	ruční
stavební šířka	20 mm
normální jmenovitý průtok	500 l/min
provozní tlak	-0.95 ... 8 bar
konstrukce	talířové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	4 mm
návod k použití	ovládat pouze rukou
typ řízení	nepřímo řízené
napájení řídicím tlakem	vně
řídicí tlak	4.5 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	46 N
hmotnost výrobku	198 g
typ upevnění	dle volby: montáž do panelu průchozí dírou
připojení řídicího tlaku 12	M5
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 3	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný