


tlačítkový ventil VHEM-P-M52-M-G14

č. dílu: 558421

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní
typ ovládání	ruční
stavební šířka	25 mm
normální jmenovitý průtok	1,000 l/min
provozní tlak	-0.95 ... 10 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	6 mm
návod k použití	ovládat pouze rukou
typ řízení	přímo
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	40 N
hmotnost výrobku	366 g
typ upevnění	dle volby: montáž do panelu průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 4	G1/4
připojení pneumatiky 5	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný