

# nástrčná dutinka NPQM-D-S6-E-P10

č. dílu: 558812

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	4 mm
konstrukční tvar	přímý tvar
velikost balení	10
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 1.6 MPa -0.95 ... 16 bar -13.775 ... 232 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-20 ... 70 °C
hmotnost výrobku	5.5 g
připojení pneumatiky 1	průměr nástrčné dutinky 6 mm
připojení pneumatiky 2	nástrčná trubka QS-6
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	poniklovaná mosaz