

L-šroubení s nástrčnou koncovkou NPQM-LK-G38-Q10-P10

č. dílu: 558825

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| velikost | standard |
| jmenovitá světlost | 8.5 mm |
| typ těsnění na závitovém dříku: | těsnicí kroužek |
| konstrukční tvar | tvar L |
| velikost balení | 10 |
| konstrukce | princip push-pull |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 ... 1.6 MPa -0.95 ... 16 bar -13.775 ... 232 psi |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -20 ... 70 °C |
| jmenovitý utahovací moment | 9 Nm |
| tolerance pro jmenovitý utahovací moment | ± 20 % |
| hmotnost výrobku | 62.2 g |
| typ upevnění | vnitřní šestihran OK6 |
| připojení pneumatiky 1 | vnější závit G3/8 |
| připojení pneumatiky 2 | pro hadici s vnějším průměrem 10 mm |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | poniklovaná mosaz |
| materiál dutého šroubu | mosaz, poniklovaná |
| materiál těsnění hadice | NBR |