


**spojka**  
**EAMC-30-35-8-9**  
č. dílu: 558903

FESTO

vhodné pro letmý pohon EGSA.



## katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	8 mm
poloměr upnutí 2	9 mm
velikost	30
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	12,000 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	6.06 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	5.1 Nm
hmotnost výrobku	45 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS